



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1444-10311236

## Overview and Technical Data:

**KHS PET-Abfüllanlage für Kaltabfüllung und  
Heißabfüllung (500 ml - 1,5 l)**

**KHS**

Baujahr: Jan. 2017



**Asset-Trade**

Assessment & Sale of Used Assets



## Description:

### Komplette KHS-PET-Abfüllanlage für Erfrischungsgetränke und Säfte.

(500-ml-Flaschen 13.200 Einheiten/Std., 1-l-Flaschen 12.000 Einheiten/Std. und 1,5-l-Flaschen 9.000 Einheiten/Std.)

**Entdecken Sie unsere gebrauchte KHS PET-Abfüllanlage für die Kalt- und Heißabfüllung von Getränken in Flaschen von 500 ml bis 1,5 l. Diese hochmoderne PET-Abfüllanlage für Flaschen bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für die Abfüllung von Erfrischungsgetränken und Säften. Mit einer Produktionskapazität von bis zu 13.200 Einheiten pro Stunde für 500-ml-Flaschen und 9.000 Einheiten pro Stunde für 1,5-l-Flaschen ist diese PET-Abfüllanlage ideal für mittlere und große Produktionslinien.**

Einschließlich:

- Einschließlich Steuerungssysteme
- KHS-CIP-System
- DRV-PET-Verpackung
- Verschlussinspektor und Sterilisator
- Flaschentrocknung
- Mischen
- Heißabfüllung, Pastillierung und Etikettierung.

### Technische Daten für KHS-PET-Abfüll- und Verpackungsanlagen

### Streckblasmaschinen

Maschine zum Blasformen von Flaschen Blomax Serie IV / PET Blomax 6 SBLXHR

Bestehend aus:

Maschine zum Blasformen von Flaschen Blomax Serie IV  
Blomax-Formen  
Blomax-Formen

PET Blomax 6 SBLXHR  
Formen für 0,5 l XHR  
Formen für 1,0 l XHR



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Blomax-Formen           | Formen 1,5 l CSD         |
| Blomax-Formen           | Formen 0,5 l CSD         |
| Blomax-Formen           | Formen 1,0 l CSD         |
| Blomax-Peripheriegeräte | Boxtiper                 |
| Blomax-Kühler           | Kühler für Blomax        |
| Wassererhitzer          | Heißwassertemperiergerät |

## Abfüllung und Verpackung Ausstattung

|  |  |
|--|--|
| Innofill DRV VF-NH PET 60/15SV; 36pi   | Innofill DRV VF-NH PET 60/15SV; 36pi   |
| Orientiertes Verschlusszufuhrsystem  | Orientiertes Verschlusszufuhrsystem  |
| Füllhöhen- und Verschlussinspektion  | Füllhöhen- und Verschlussinspektion  |
| Innopro Paramix C 19/T32-14  | Innopro Paramix C 19/T32-14  |
| Anschluss des Fertigproduktaustrags durch doppelwandiges Drehventil am Entlüfter | Anschluss des Fertigproduktaustrags durch doppelwandiges Drehventil am Entlüfter |
| Innopro HF 15/T20-105-85   | Innopro HF 15/T20-105-85   |
| Innopro CIP 1-1000/3-6000/25/A   | Innopro CIP 1-1000/3-6000/25/A   |
| Innopro HWSU PET   | Innopro HWSU PET   |
| Material für interne Prozessrohrleitungen  | Material für interne Prozessrohrleitungen von KHS                                |
| Hysek Horizontal Tilter (15 s)   | Hysek Horizontal Tilter (15 s)   |

## Hilfs- und Unterstützungsgeräte

|   |   |
|---|---|
| Hermis Tunnelkühler/-wärmer               | Hermis Tunnelkühler/-wärmer               |
| Europool HW Flaschentrockner              | Europool HW Flaschentrockner TF_02        |
| Finpac Sleever                            | Finpac Sleever                            |
| Europool HW Flaschentrockner              | Europool HW Flaschentrockner TF_02        |
| Innoket NEO 20 1RF                        | KHS Etikettiermaschine Innoket NEO 20 1RF |
| Etikettenanwesenheitskontrolle und Pusher | Etikettenanwesenheitskontrolle und Pusher |
| Linx Laser 30 WT                          | Lasercodierungssystem Linx Laser 30 WT    |
| Innopack KISTERS SP60B (4M)               | Innopack KISTERS SP60B (4M)               |
| Palettenstrekker Stand-Alone              | Palettenstrekker Stand-Alone              |
| Innoline BTR                              | KHS Bottle Fördersysteme Innoline BTR     |
| Kettenschmierung (halbgetrocknet)         | Kettenschmierung (halbgetrocknet)         |

Innoline ELS-BTR

Innoline GTR

KHS Flaschenfördersysteme Innoline ELS-BTR

KHS Flaschenfördersysteme Innoline GTR

# Automatisierungs- und Steuerungssysteme

KHS ReDiS Diagnosesystem

## KHS Mischsystem

KHS Pasteurisierungssystem in Heißabfüllung Innopro HF 15/T20-105-85

#### KHS CIP-System (Cleaning-in-Place)

KHS HWSU Heißwassergenerator

KHS ReDiS Netzwerkschrank

Innopro Paramix C 19/T32-14

Innopro HF 15/T20-105-85

Innopro CIP 1-1000/3-6000/25/A

Innopro HWSU PET

## Zusatzausrüstung

Verkabelungsmaterial KHS Interne Prozessrohrleitungen Material

Komponenten Verschiedene Komponenten

## **Hauptfunktionen und -fähigkeiten**

- Komplette PET-Abfülllösungen einschließlich Streckblasformung, Abfüllung, Verschluss, Etikettierung und Verpackungsausrüstung
  - Unterstützt eine breite Palette von Flaschengrößen von 0,5 l bis 1,5 l
  - Hochgeschwindigkeitsproduktion von 12.000 bis 80.000 Flaschen pro Stunde
  - Modulares Design für flexible, anpassbare Konfigurationen
  - Bewährte Technologie mit zuverlässiger, langlebiger Leistung
  - Umfassende Automatisierungs- und Steuerungssysteme für effizienten Betrieb
  - Verfügbare Zusatz- und Unterstützungsausrüstung für eine schlüsselfertige Abfüllanlage
  - Erfahrener technischer Support und Kundendienst Dienst



## Technical Data:

### Technical Data:

Steuerung: CNC  
Betriebsstunden: 9500

### Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand  
Verfügbarkeit: Sofort  
Verkauft als:  
EXW (ab Werk - Incoterm)  
MwSt.: 19 %  
Käuferaufgeld: 18 %  
Standort: Europa



## Images:



1



3



2



4



5



6



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



7



8



9

10





**Asset-Trade**

Assessment & Sale of Used Assets



**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**